


**HEALTH
LINE**



IDRAL DUE PLUS

Detergente ultraconcentrato superprofumato per la manutenzione di tutte le superfici della sala da bagno

Generalità

Detergente ultraconcentrato (**20 volte più concentrato rispetto a un detergente tradizionale pronto all'uso**) igienizzante anticalcare con effetto scaccia-acqua per le pulizie quotidiane di tutte le superfici e i pavimenti delle sale da bagno.

IDRAL DUE PLUS pulisce lasciando le superfici brillanti, non corrode le cromature, elimina i residui di sapone e gli aloni d'acqua e diffonde un gradevole profumo nell'ambiente. L'effetto anti-acqua ritarda la rideposizione di accumuli calcarei sulla superficie trattata.

Con l'utilizzo di IDRAL DUE PLUS si hanno notevoli economie nei costi del materiale e inoltre i flaconi possono essere utilizzati numerose volte riducendo l'ingombro del magazzino e i problemi di smaltimento dei flaconi usati.

IGIENIZZANTE
ELEVATA PROFUMAZIONE
PREVIENE IL CALCARE

Campi di applicazione

IDRAL DUE PLUS si impiega per la manutenzione giornaliera di rubinetterie, lavandini, sanitari, docce, WC, specchi, vetri, pareti, pavimenti, ceramica, acciaio, in toilettes e spogliatoi di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine, case di riposo.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e cationici, solventi idrosolubili, acidi organici, coloranti, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente rosa
PROFUMO	rosa-mughetto
PESO SPECIFICO	1,02
pH tal quale	1 ± 0,2
pH in soluzione d'uso	2,2 ± 0,2
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Modalità d'impiego

IDRAL DUE PLUS è superconcentrato e confezionato in flaconi dosatori da 1000 ml. Due dosi da 25 ml. permettono di ricaricare di soluzione detergente pronta all'uso un flacone da 1 litro dotato di nebulizzatore.

Si consiglia di utilizzare gli appositi flaconi da 1 litro serigrafati. Riempire di acqua il flacone e versarvi le dosi predeterminate dal collo dosatore.

LINEA SUPERCONCENTRATI

IDRAL DUE PLUS

CONCENTRAZIONI D'USO

Manutenzione di arredi e superfici:

Usa a umido con panno e secchio:

2 dosi da 25 ml. in 4 litri d'acqua.



Usa con flacone nebulizzatore da 1 litro:

riempire con acqua il flacone alla tacca 950 ml. ed aggiungere 2 dosi da 25 ml. Applicare a spruzzo e strofinare con panno o carta o fino ad asciugatura.

Manutenzione dei pavimenti:

Da 2 a 4 dosi da 25 ml. in 8 litri d'acqua a seconda del grado di sporco. Preparare la soluzione e utilizzarla a mano con mop o a macchina con lavasciuga. IDRAL DUE PLUS non richiede risciacquo.

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili agli acidi.



6 flaconi dosatori
da 1 lt.

